

AMEA snc

di Ziliani Fabio e Cristina
MANOMETRI E AFFINI
Via Garibaldi n.119 – 46013 Canneto s/Oglio (MN)
Tel. 0376/70125
Part. IVA n. 02059990206
ameasnc@gmail.com
www.ameasnc.it

DESCRIZIONE MATERIALI IMPIEGATI PER MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA

CASSA: ACCIAIO INOX AISI 304

PERNO: IN OT 58 FILETTATURA MASCHIO

ELEMENTO SENSIBILE: MOLLA TUBOLARE BOURDON A “ C ” PER PRESSIONI
DA 1 FINO A 60 bar, MOLLA A RICCIOLO PER PRESSIONI SUPERIORI A 60 bar

MOVIMENTO AMPLIFICATORE: OTTONE OROLOGERIA

COLLEGAMENTO: MOLLA - SETTORE CON TIRANTINO OTTONE
OROLOGERIA E PERNETTI DI PRECISIONE

QUADRANTE: ALLUMINO VERNICIATO BIANCO

TRASPARENTE: POLICARBONATO

SALDATURA: LEGA DI STAGNO

TEMPERATURA LIMITE: -20+80°C

TARATURA: SINGOLA ,CLASSE INDICATA SUL FONDO SCALA (A NORME UNI)

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA TARATURA: MANOMETRO ANALOGICO
DN 160 CL. 05 CALIBRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TARATURA
ESEGUITA MENSILMENTE SU POMPA A PESI

PRESSIONE D'ESERCIZIO: 3/4 DEL FONDOSCALA PER PRESSIONI COSTANTI
2/3 DEL FONDOSCALA PER PRESSIONI VARIABILI

SOVRAPPRESSIONI: 25% DEL VALORE DI FONDOSCALA

N.B. PER OTTENERE DAGLI STRUMENTI IL MASSIMO DELLA DURATA E'
CONSIGLIABILE NON SUPERARE COSTANTEMENTE IL 75% DEL VALORE DI FONDO
SCALA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

SI DICHIARA CHE OGNI LOTTO VIENE COLLAUDATO AL 100% SIA PER LA
TENUTA IDRAULICA CHE PER LA TARATURA ED E' CONFORME ALLE
NORME UNI EN 837-1 CON L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) CHE
COMPORTE L' INSERIMENTO DEL LOGO DEL COSTRUTTORE O DEL MANDATARIO.

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU (cd. Direttiva RoHS II) :

DICHIARIAMO CHE I NOSTRI PRODOTTI **NON CONTENGONO** CADMIO, CROMO
ESAVALENTE, MERCURIO, BIFENILI POLIBROMURATI,ETERE DI DIFENILE
POLIBROMURATO, PENTABROMODIFENIL ETERE, OTTABROMODIFENIL ETERE .
IL CONTENUTO DI PIOMBO PRESENTE NELLA LEGA DI RAME E' CONFORME ALLA
DIRETTIVA ROHS II.

IL PRODOTTO E' DI ESCLUSIVA **FABBRICAZIONE ITALIANA**
E REALIZZATO CON AVANZATE ATTREZZATURE TEDESCHE ITALIANE E SVIZZERE.